




C-urasyliinterianturi

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1,5
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2



C-urasyliinterianturi

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3694
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C008
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	13,5
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Sylinterityyppi		C-urasyliinterit
Mitat	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapect: 0,5 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä		



Liitäntä

