




Sylinterianturi GMR-kennolla

MKC3028BBPKG/G/ZH



1 kiinnityskappale



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1,5
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
-------------------------	----------



Sylinterianturi GMR-kennolla

MKC3028BBPKG/G/ZH

Suojausluokka

IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3731
UL-hyväksyntä	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	UL-hyväksyntänumero	C008
	Tiedostonumero UL	E174191

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	18,3
Asennus		uppoasennus sallittu
Sylinterityyppi		C-urasylinteri
Mitat	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen