


C-urasyliinterianturi

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat


Hystereesi [mm]	< 1,5
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2



C-urasyylinterianturi

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV johtimien välillä, Ri: 2 ohmia
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Asennustapa		kiinnityskappaleet kuusiokoloruuvilla, leveys 0,9
Sylinterityyppi		C-urasyylinterit
Mitat	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiaalit		PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		Kuusiokoloavain
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²		
Liitäntä		



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 sininen