




C-urasyliinterianturi

MKC3020-BPKG/A/ZH



1 kiinnityskappale



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
-------------------------	----------



C-urasyliinteri

MKC3020-BPKG/A/ZH

Suojausluokka	IP 65; IP 67
---------------	--------------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	2064
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C008

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	17,9
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Sylinterityyppi		C-urasyliinteri
Mitat	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Kiristysmomentti	[Nm]	< 0,24

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaaupeli: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen