




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRI3021-BKOA/R/AS



- 1 kiinnityselementti
2 yhdistelmäruuvi kiinnityselementille



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	27,5 x 18 x 15,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	350
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	500
KytKentätaajuus AC [Hz]	1000
KytKentätaajuus DC [Hz]	1000
KytKentäteho maks. [W]	10



T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRI3021-BKOA/R/AS


Oikosulkusuojaus		ei
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,1
Kulkunopeus	[m/s]	10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
Vasteajat		
Maks. päästöaika	[ms]	0,1
Maks. vetoaika (sis. värähtely)	[ms]	0,6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV johtimien välillä, Ri: 2 ohmia
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	17837
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	12,4
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Asennustapa		kiinnityselementti ura- / kuusiokoloruuvilla AF 1.5
Sylinterityyppi		T-urasynterit
Mitat	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityselementti: ruostumaton teräs / messinki
Kytkenäjäjaksojen lukumäärä logiikkaan kytkettynä	[Mio]	< 40
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,175 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminauho-asettimuisti: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRI3021-BKOA/R/AS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan $\leq 0,175$ A nopea