


T-urasyliinterianturi Reed-koskettimella

MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS



- 1 kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla kuusiokoloruuvi AF 1,5
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	5...50 AC / 5...60 DC
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	100; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e..)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e..)
Kytkentätaajuus AC [Hz]	1000
Kytkentätaajuus DC [Hz]	1000
Kytkentäteho maks. [W]	10
Oikosulkusuojaus	ei
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitusuojaus	ei



T-urasyliinterianturi Reed-koskettimella

MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS

Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	3,8
Kulkunopeus	[m/s]	10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	-0,2...0,2
Vasteajat		
Maks. päästöaika	[ms]	0,1
Maks. vetoaika (sis. värähtely)	[ms]	0,6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	2 kV johtimien välillä, Ri: 2 ohmia
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	11302
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C004
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	12,1
Asennus		uppoasennus sallittu
Syliinterityyppi		T-urasyliinterit
Mitat	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiaalit		PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,175 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1 Kaapelikiinnike: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Ei LED-toimintoa DC-käytössä, jos napaisuus käännetty. käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl



T-urasyliinterianturi Reed-koskettimella

MRT2038BAKOA/R/0,3M/ZH/AS

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan $\leq 0,175$ A nopea