




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH



- 1 kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla
kuusiokoloruuvi AF 1,5
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	5...50 AC/DC; (*) Ulkoinen suojaopiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e..)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	1
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	350
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	500
Kytkenätaajuus AC [Hz]	1000
Kytkenätaajuus DC [Hz]	1000
Kytkenäteho maks. [W]	10
Oikosulkusuojaus	ei
Oikosulkusuojaus	ei



T-urasyliinterianturi Reed-koskettimella

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	3,8
Kulkunopeus	[m/s]	10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
Vasteajat		
Maks. päästöaika	[ms]	0,1
Maks. vetoaika (sis. värähtely)	[ms]	0,6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C004
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	71,5
Asennus		uppoasennus sallittu
Sylinterityyppi		T-urasyliinterit
Mitat	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiaalit		PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Kytkenäjäjaksojen lukumäärä logiikkaan kytkettynä	[Mio]	40
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,75 A; nopea; DC-käyttö; ≤ 0,6 A; nopea; AC-käyttö
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1 Kaapelikiinnike: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan

≤ 0,75 A nopea DC-käyttö

≤ 0,6 A nopea AC-käyttö

Johdinvärit :

BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen