




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D



- 1 kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla
kuusiokoloruuvi AF 1,5
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	5...30 DC
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP/NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100; (*) Ulkoinen suojapiiri välttämätön induktiivisella kuormalla (venttiilit, kontaktorit j.n.e.).)
Kytkenäteho maks.	[W]	5
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,1
Kulkunopeus	[m/s]	10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2

MR501A



T-urasyliinterianturi Reed-koskettimella

MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D

Vasteajat		
Maks. päästöaika	[ms]	0,1
Maks. vetoaika (sis. värähtely)	[ms]	0,6
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä	 II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X	
	 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	11303
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	105,3
Asennus	uppoasennus sallittu	
Sylinterityyppi	T-urasyliinterit	
Mitat	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiaalit	kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,175 A; nopea	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1	
	Kaapelikiinnike: 1	
	Suojakansi: 1 x T-Nut, E12259	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Ei LED-toimintoa DC-käytössä, jos napaisuus käännetty.	
	Jännitesyöttö EN50178 mukaan, SELV, PELV	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

MR501A




T-urasynterianturi Reed-koskettimella

MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan $\leq 0,175$ A nopea
Johdinvärit :

BN = ruskea
BU = sininen