




Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0201 115VAC,RL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: N0032A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus

oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]

-15...10

Käyttöjännite [V]

< 115 AC

Kanavien lukumäärä

2

Lähdöt

Sähköinen rakenne

rele

Koskettimien kuormitettavuus

5 A, 250 V AC / 100 VA

Kyt kentätaajuus AC [Hz]

20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-20...60

Suojaluokka

IP 30

Suojaluokka, liittimet

IP 20

Hyväksynät / testit

Hyväksyntä

PTB Ex-95.C.2142X

