




Vahvistinyksiköt Namur-antureille

NV0201 20-30VDC,RL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: N0533A

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 asennus kiskoon



Sovellutus

Sovellutus oikosulkuvalvonta; Johdinvalvonta

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-15...20
Käyttöjännite [V]	20...30 DC
Kanavien lukumäärä	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele
Koskettimien kuormitettavuus	5 A, 250 V AC / 100 VA
Kytkenätaajuus DC [Hz]	20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 30
Suojausluokka, liittimet	IP 20

Hyväksynyt / testit

Hyväksyntä	PTB Ex-95.C.2142X
------------	-------------------

