


## Induktiivinen NAMUR-anturi

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| Lähtötoiminto |      | avautuva        |
| Tuntoetäisyys | [mm] | 1               |
| Kotelo        |      | kierremalli     |
| Mitat         | [mm] | M8 x 1 / L = 30 |

## Sähköiset tiedot

|                    |      |                                    |
|--------------------|------|------------------------------------|
| Nimellisjännite DC | [V]  | 8,2; (1kΩ)                         |
| Käyttöjännite DC   | [V]  | 5...25                             |
| Virrankulutus      | [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |

## Lähdöt

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Lähtötoiminto            |      | avautuva |
| Maks. kaapeliresistanssi | [Ω]  | 50       |
| KytKentätaajuus DC       | [Hz] | 2000     |

## Tunnistusalue

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| Tuntoetäisyys | [mm] | 1 |
|---------------|------|---|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -20...70 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Hyväksynyt / testit

|                              |  |                                |
|------------------------------|--|--------------------------------|
| Iskun- / värähtelikestoisuus |  | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
|------------------------------|--|--------------------------------|

## Turvaluokitus

|                             |      |     |
|-----------------------------|------|-----|
| Maks. sisäinen kapasitanssi | [nF] | 80  |
| Maks. sisäinen induktanssi  | [μH] | 110 |

## Mekaaniset tiedot

|                |      |                        |
|----------------|------|------------------------|
| Kotelo         |      | kierremalli            |
| Asennus        |      | uppoasennus sallittu   |
| Mitat          | [mm] | M8 x 1 / L = 30        |
| Kierremerkintä |      | M8 x 1                 |
| Materiaalit    |      | messinki niklattu; PBT |

## Tarvikkeet

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| Toimitettavat osat |  | lukkomutterit: 2 |
|--------------------|--|------------------|

# NE5009



## Induktiivinen NAMUR-anturi

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

### Huomautuksia


Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Liitäntä



BN =                      Johdinvärit :  
BU =                      ruskea  
                                 sininen