


Ulkoinen valaistus

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
----------	---------------

Sovellutus

Valaistusalue [mm]	10 x 150
Malli	palkit
Käyttötapa	suuri valoteho (tahdistettu, jatkuva käyttö vain jäähdytyksellä varustettuna); normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen)

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	käyttömoodi "jatkuva käyttö": 460; Käyttömoodi "suuri valoteho": 700
Valolaji	punainen valo



Ulkoinen valaistus

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Aallonpituus	[nm]	617
--------------	------	-----

Tulot

Triggaus	24 V PNP
----------	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...55
Varastointilämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 65
Ylikuumenemissuojaus		kyllä; (deaktivointi 65...75 °C)

Hyväksynnät / testit

Fotobiologinen turvallisuus	vapauta ryhmä; (DIN EN 62471:2008)
-----------------------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	216,5
Mitat	[mm]	200 x 13 x 18
Materiaalit		alumiini mustaksi eloksoitu
Materiaali linssi		lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Valaistustila	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Yliämpötila	1 x LED, punainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR, musta; 4 x 0,34 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A




O2D924



Ulkoinen valaistus

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Liitäntä



- | | |
|---|------------------------------|
| 4 | Triggaus |
| 2 | Käyttömoodi "suuri valoteho" |