




Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
----------	-----------

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Valaistusalue [mm]	25 x 25
Malli	taustavalo
Käyttötapa	Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-10...10
Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	< 80
Suojausluokka	III
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	875

Tulot

Triggaus	5...24 V
----------	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...50
Suojausluokka	IP 54
Ylikuumenemissuojaus	kyllä; (> 50 °C)

Hyväksynät / testit

Fotobiologinen turvallisuus	vapauta ryhmä; (EN 62471)
MTTF [vuotta]	310

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	160,4
Mitat [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5



Ulkoisen valaistus

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Materiaalit	alumiini
Materiaali linssi	lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Valaistustila	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Lämpötilan ylitys / ylikuormitus	1 x LED, punainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,30 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



1	L +
3	L -
4	Triggaus
Johdinvärit :	
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen