
O2D942

Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Valaistusalue	[mm]	50 x 50
Malli		taustavalo
Käyttötapa		Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 205
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	617
Tulot		
Triggaus		5...24 V
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 54

O2D942

Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US


Ylikuumenemissuojaus		kyllä; (> 50 °C)
Hyväksynnät / testit		
Fotobiologinen turvallisuus		vapauta ryhmä; (EN 62471)
MTTF	[vuotta]	308
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	264,4
Mitat	[mm]	105 x 81 x 9,8
Materiaalit		alumiini
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Valaistustila	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Lämpötilan ylitys / ylikuormitus	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Kaapeli: 0,30 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä



1	L +
3	L -
4	Triggaus
	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen