


Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
----------	---------------

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Valaistusalue [mm]	100 x 100
Malli	taustavalo
Käyttötapa	Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-10...10
Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	< 410
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	617



Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Tulot		
Triggaus		5...24 V
Lähdöt		
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 54
Ylikuumentumissuojaus		kyllä; (> 50 °C)
Hyväksynyt / testit		
Fotobiologinen turvallisuus		vapauta ryhmä; (EN 62471)
MTTF	[vuotta]	292
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	450,1
Mitat	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materiaalit		alumiini
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Valaistustila	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Lämpötilan ylitys / ylikuormitus	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu		


O2D944



Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Liitäntä



1	L +
3	L -
4	Triggaus
Johdinvärit :	
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen