
O2D945

Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet
Valaistusalue	[mm]	100 x 100
Malli		taustavalo
Käyttötapa		Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännitteen toleranssi	[%]	-10...10
Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 620
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	875

O2D945

Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Tulot			
Triggaus		5...24 V	
Lähdöt			
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50	
Suojausluokka		IP 54	
Ylikuumenemissuojaus		kyllä; (> 50 °C)	
Hyväksynnät / testit			
Fotobiologinen turvallisuus		vapauta ryhmä; (EN 62471)	
MTTF	[vuotta]	293	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	448,4	
Mitat	[mm]	155 x 133 x 9,8	
Materiaalit		alumiini	
Materiaali linssi		lasi	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Valaistustila	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
		Lämpötilan ylitys / ylikuormitus	1 x LED, punainen
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu




O2D945

Ulkoinen valaistus

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Liitäntä



1	L +
3	L -
4	Triggaus
	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen