




## Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-HPKG/0,20M/AS



vastaanotin ylemmässä linssissä



## Tuotteen ominaisuudet

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Valolaji | punainen valo         |
| Kotelo   | suorakaiteenmuotoinen |

## Sovellutus

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
|------------------|-------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...30 DC    |
| Virrankulutus [mA] | 10; ((24 V))  |
| Suojausluokka      | III           |
| Napaisuussuojaus   | kyllä         |
| Valolaji           | punainen valo |

## Lähdöt

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP             |
| Lähtötoiminto                                 | kirkas kytkentä |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5             |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100             |
| Kytkeätaajuus DC [Hz]                         | 1000            |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä           |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu     |

## Tunnistusalue

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Lähetin / vastaanotin       | vastaanotin                      |
| Toimintaetäisyys [m]        | 0...1,5                          |
| Toimintaetäisyys säädettävä | ei                               |
| Valonsäteiden mitat /       | suurimmalla toimintaetäisyydellä |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
|-------------------------|----------|



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-HPKG/0,20M/AS

|               |       |
|---------------|-------|
| Suojausluokka | IP 65 |
|---------------|-------|

Hyväksynnät / testit

|               |              |
|---------------|--------------|
| EMC           | EN 60947-5-2 |
| MTTF [vuotta] | 1312         |

Mekaaniset tiedot

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Paino [g]         | 14,3                  |
| Kotelo            | suorakaiteenmuotoinen |
| Mitat [mm]        | 20,3 x 15 x 9         |
| Materiaalit       | PA                    |
| Materiaali linssi | PMMA                  |
| Linssin suuntaus  | linssi sivulla        |

Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|--------|--------------|--------------------|

Huomautuksia

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Huomautuksia   | Käyttöjännite UL-normin mukaan "luokka 2" |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                     |

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys



Liitäntä

