




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-DNKG/0,20M/AS



vastaanotin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	10; ((24 V))
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	0...1,5
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
-------------------------	----------



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-DNKG/0,20M/AS

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	1077

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,3
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	20,3 x 15 x 9
Materiaalit	PA
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käyttöjännite UL-normin mukaan "luokka 2"
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys



Liitäntä

