




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-HNKG/0,20M/AS



vastaanotin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	10; ((24 V))
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	kirjas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkeätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	0...1,5
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
-------------------------	----------



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-HNKG/0,20M/AS

Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	1077
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	14,4
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiaalit	PA	
Materiaali linssi	PMMA	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Käyttöjännite UL-normin mukaan "luokka 2"	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys



Liitäntä

