


Peilistä heijastava valokenno

O4P-FPKG/2M



- 1 M5-kiinnitysruuveja käytettäessä kiristysmomentti maks. 2 Nm
 2 ohjelmointipainikkeet vastaanotin ylemmässä linssissä lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä



Peilistä heijastava valokenno

O4P-FPKG/2M

Valolaji	punainen valo	
Aallonpituus	[nm]	624
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	PNP	
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,3...22; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	660
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	434
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	207,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	74,4 x 27 x 63,8
Materiaalit	kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPE	
Materiaali linssi	PMMA	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Opetustoiminto	kyllä	
Elektroninen lukko	kyllä	
Huomautuksia		
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Peilistä heijastava valokenno

O4P-FPKG/2M

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor