



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O5S-OOKG/US100/3D



1 ohjelmointipainikkeet



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 10...36)
Virrankulutus	[mA]	20
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O5S-OOKG/US100/3D

Valolaji	punainen valo	
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin	lähetin	
Toimintaetäisyys [m]	< 25	
Toimintaetäisyys säädettävä	ei	
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	625	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-10...50	
Huomautus / ympäristölämpötila	käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: -25...60 °C	
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynnät / testit		
ATEX-merkintä	 II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X	
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]	617	
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	332,5	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]	105 x 30 x 62	
Materiaalit	kotelo: PA; etulevy: ruostumaton teräs; käyttöliittymä: TPU; Suojakotelo: ruostumaton teräs	
Materiaali linssi	PMMA	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		

O5S51A



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O5S-00KG/US100/3D

Liitäntä

