



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O6E-FPKG/AS/3P



- 1: lähdön toiminnan valintakytkin
2: potentiometri / herkkyys
3: Valoinsidenssi



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	7; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC	[mA]	100
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O6E-FPKG/AS/3P

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]		< 10
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		956
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	E001
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		18,1
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		46 x 13 x 21
Materiaalit		kotelo: ABS; PPSU
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Tiivistemateriaali		EPDM
Kiristysmomentti [Nm]		0,5
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarkastettu; tiiviste: EPDM		
		

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O6E-FPKG/AS/3P

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]

y: varmuuskerroin