




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-00KG



1 tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka	III
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	300
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	2600
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero E007

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	56
-----------	----



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-00KG

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35,4 x 13 x 21
Materiaalit	kotelo: ABS; PPSU; tiiviste: EPDM
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Kiristysmomentti [Nm]	0,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------


Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Liitäntä



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]
y: varmuuskerroin