


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-00KG/AS/3P



1: tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka	III
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	300
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	2600
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero E002

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	33,7
-----------	------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/AS/3P

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	34,8 x 13 x 21
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); muovi: PPSU; tiiviste: EPDM
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Kiristysmomentti [Nm]	1; (ruuvit)

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia


Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]
y: varmuuskerroin