




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OAS-000A



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	3,5
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 50
Toimintaetäisyys säädettävä		ei



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OAS-000A

Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1500
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65
Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	luokka B
MTTF [vuotta]	393
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	278
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	käyttö
	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20514
	ruuvimeisseli
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
liittimet: ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Lämpötila: M16 X 1,5	
Liitäntä	

