




Peilistä heijastava valokenno

OAR-FKOA/T



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	infrapuna	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno	
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	2
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	rele	
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)	
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
KytKentätaajuus AC	[Hz]	10
KytKentätaajuus DC	[Hz]	10



Peilistä heijastava valokenno

OAR-FKOA/T

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei
Aikatoiminto [s]	0,5...10

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,25...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	350
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	264	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	306
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Käyttöelementit		Veto- tai päästöhidastus; valittavissa liukukytkimellä

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
--------------------	--

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20514
	ruuvimeisseli

Huomautuksia

Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl


Peilistä heijastava valokenno

OAR-FKOA/T

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

