



Kohteesta heijastava valokenno

OAT-FKOA



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	infrapuna	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno	
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	2
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	rele	
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)	
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Kytkenätaajuus AC	[Hz]	10
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	10



Kohteesta heijastava valokenno

OAT-FKOA

Oikosulkusuojaus	ei	
Ylikuormitussuojaus	ei	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	5...1500; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	370
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	288
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	304,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20514 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Kohteesta heijastava valokenno

OAT-FKOA

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Lämpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

