


Kohteesta heijastava valokenno

OAT-FKOA/T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	2
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne		rele
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)
Koskettimien kuormitettavuus		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
KytKentätaajuus AC	[Hz]	10
KytKentätaajuus DC	[Hz]	10
Oikosulkusuojaus		ei



Kohteesta heijastava valokenno

OAT-FKOA/T

Ylikuormitussuojaus		ei	
Aikatoiminto	[s]	0,5...2 (0,15...3)	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	5...1500; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)	
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60	
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	luokka B
		EN 55011	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70	
Materiaalit		PPO modifioitu	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
		Toiminta	1 x LED, punainen
Käyttöelementit		Veto- tai päästöhidastus; valittavissa liukukytkimellä	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta ruuvimeisseli	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
liittimet: ...1,5 mm²			
Liitäntä			

