


Peilistä heijastava valokenno

OAR-FKOA/LS500L



1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	3,5
Suojausluokka		II

Lähdöt

Sähköinen rakenne	rele	
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)	
Koskettimien kuormitettavuus	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Kytkenätaajuus AC	[Hz]	10
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	10
Oikosulkusuojaus	ei	
Ylikuormitussuojaus	ei	

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä



Peilistä heijastava valokenno

OAR-FKOA/LS500L

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	326,586
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A		
		
Liitäntä		
