




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OAS-00KG



1 kansi
lähetindiodi molemmissa linseissä



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 50



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OAS-00KG

Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1500
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	1367	

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	274
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20514 ruuvimeisseli

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
liittimet: ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5	
Liitäntä	

