


Peilistä heijastava valokenno

OAP-FCKG/T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O4P500

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin; Hälytyslähtö
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 50
Suojaluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Hälytyslähtö	kyllä



Peilistä heijastava valokenno

OAP-FCKG/T

Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Maks. virtakuorma kaksoislähtömoodissa	[mA]	100
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Aikatoiminto	[s]	0,5...10

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	0,2...8; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,2...8; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	420
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,291
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Käyttöelementit		Veto- tai päästöhidastus; valittavissa liukukytkimellä

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20514	
	ruuvimeisseli	

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Peilistä heijastava valokenno

OAP-FCKG/T

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä



5

Hälytyslähtö

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

