


Peilistä heijastava valokenno

OAP-FPKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O4P500

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla
vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin; Hälytyslähde
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)



Peilistä heijastava valokenno

OAP-FPKG/US

Hälytyslähde		kyllä
Hälytyslähden maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Maks. virtakuorma kaksoislähtömoodissa	[mA]	100
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	300
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	< 8; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Polarisaatio-suodin saatavana		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,296
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta
	ruuvimeisseli

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Peilistä heijastava valokenno

OAP-FPKG/US

Liitäntä



2

Hälytyslähde