



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: O5S500 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet	
Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	49 x 15 x 42
Sovellutus	
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660
Lähdöt	
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Tunnistusalue	
Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 20
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	670
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä



Lähetinvastaanotinpari, lähetin


OCS-00KG/US-100

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...60
Suojaluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	49 x 15 x 42
Materiaalit		sinkkipainevalu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12



Liitäntä



4 testi

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

korvaava tuote: O5S500 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia! – Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!