


Kontrastianturi

OCK-FCKG/US-100

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5K500

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	vihreä valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	vihreä valo
Aallonpituus [nm]	565

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2,9
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	100
Kytkeätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



Kontrastianturi

OCK-FCKG/US-100

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	< 13,5
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	2
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	49 x 15 x 42
Materiaalit	sinkkipainevalu
Materiaali linssi	PMMA

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	ruuvimeisseli
--------------------	---------------

Huomautuksia



Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä





kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

