


Peilistä heijastava valokenno

OCP-ASI/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 35
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Ylijännitesuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Kytkeäntaajuus DC [Hz]	1500

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	< 5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	133
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä



Peilistä heijastava valokenno

OCP-ASI/US-100

Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä
------------------------------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i-luokitus

AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	1
------------------------	-------	---

AS-i ID-koodi	[hex]	1
---------------	-------	---

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Mitat	[mm]	49 x 15 x 42
-------	------	--------------

Materiaalit	sinkkipainevalu
-------------	-----------------

Materiaali linssi	PMMA
-------------------	------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

	Toiminta	1 x LED, keltainen vilkkuu
--	----------	----------------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvimeisseli
--------------------	---------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä





Peilistä heijastava valokenno

OCP-ASI/US-100

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

