


## Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-DNKG/US



## Tuotteen ominaisuudet

|          |               |
|----------|---------------|
| Valolaji | punainen valo |
| Kotelo   | kierremalli   |

## Sovellutus

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
|------------------|-------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...30 DC    |
| Virrankulutus [mA] | 8             |
| Suojausluokka      | III           |
| Napaisuussuojaus   | kyllä         |
| Valolaji           | punainen valo |

## Lähdöt

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Sähköinen rakenne                             | NPN             |
| Lähtötoiminto                                 | himmeä kytkentä |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5             |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200             |
| Kytkeätaajuus DC [Hz]                         | 1000            |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä           |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä           |

## Tunnistusalue

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lähetin / vastaanotin       | vastaanotin |
| Toimintaetäisyys [m]        | < 8         |
| Toimintaetäisyys säädettävä | ei          |

## Käyttöolosuhteet

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...60                                       |
| Suojausluokka           | IP 67; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä) |

## Hyväksynyt / testit

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-DNKG/US

|      |          |      |
|------|----------|------|
| MTTF | [vuotta] | 1320 |
|------|----------|------|

Mekaaniset tiedot

|                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| Paino             | [g]  | 14,4             |
| Kotelo            |      | kierremalli      |
| Mitat             | [mm] | M18 x 1 / L = 44 |
| Kierremerkintä    |      | M18 x 1          |
| Materiaalit       |      | kotelo: ABS      |
| Materiaali linssi |      | PMMA             |

Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|--------|--------------|--------------------|

Tarvikkeet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Toimitettavat osat | lukkomutterit: 2 |
|--------------------|------------------|

Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

