


## Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-HPKG/US100



## Tuotteen ominaisuudet

|          |               |
|----------|---------------|
| Valolaji | punainen valo |
| Kotelo   | kierremalli   |

## Sovellutus

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
|------------------|-------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...36 DC    |
| Virrankulutus [mA] | 10            |
| Suojausluokka      | II            |
| Napaisuussuojaus   | kyllä         |
| Valolaji           | punainen valo |
| Aallonpituus [nm]  | 624           |

## Lähdöt

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP            |
| Lähtötoiminto                                 | kirjas kytkenä |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5            |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200            |
| Kytkenätaajuus DC [Hz]                        | 1000           |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä          |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu    |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä          |

## Tunnistusalue

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lähetin / vastaanotin       | vastaanotin |
| Toimintaetäisyys [m]        | < 20        |
| Toimintaetäisyys säädettävä | ei          |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
| Suojausluokka           | IP 67    |



## Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-HPKG/US100

## Hyväksynnät / testit

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| EMC  | EN 60947-5-2 |      |
| MTTF | [vuotta]     | 1067 |

## Mekaaniset tiedot

|                   |      |                                            |
|-------------------|------|--------------------------------------------|
| Paino             | [g]  | 49,7                                       |
| Kotelo            |      | kierremalli                                |
| Mitat             | [mm] | M18 x 1 / L = 60                           |
| Kierremerkintä    |      | M18 x 1                                    |
| Materiaalit       |      | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
| Materiaali linssi |      | PMMA                                       |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |
|--------|--------------|--------------------|

## Tarvikkeet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Toimitettavat osat | lukkomutterit: 2 |
|--------------------|------------------|

## Huomautuksia

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Huomautuksia   | käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                        |

## Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



## Liitäntä

