




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/2M



1 x LED 4 x 90°



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 25
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1000
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	629

Mekaaniset tiedot


Paino [g]	125,1
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; EPDM



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-00KG/2M

Materiaali linssi	PMMA
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	käyttö 1 x LED, vihreä
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



BN =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
sininen