


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-000W/LS/CUBE

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...60
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Virrankulutus	[mA]	< 5
Suojausluokka		II; (double insulated)
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 20
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	800
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnit / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emissio	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	59,5
-------	-----	------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-000W/LS/CUBE

Kotelo	suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä
Mitat [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	sinkkipainevalu; PEI
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
--------------------	---

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutteri: 1
--------------------	-----------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C



Liitäntä

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea