


**Tuotteen ominaisuudet**

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	645

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 8
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	600
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä)

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	1899

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,3
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 44
Kierremerkintä	M18 x 1



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-00KG/US

Materiaalit	kotelo: ABS	
Materiaali linssi	PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

