




Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-00KG/6M



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 20
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	800
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	755

Mekaaniset tiedot


Paino [g]	245,8
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/6M

Materiaali linssi	PMMA
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	käyttö 1 x LED, vihreä
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



BN =
BU =

Johdinvärit :
ruskea
sininen



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

