


Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/6M



- 1 ohjelmointipainikkeet
2 LED 4 x 90°



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	25
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Kytkenätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys [mm]	2...800; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Tehdasasetus	kirkas kytkentä
Asettelualue [mm]	150...800
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	66
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/6M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	473
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	255
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Opetustoiminto		kyllä
Elektroninen lukko		kyllä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Liitäntä		



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/6M

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

