




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OEE-V



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevävahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Suojausluokka	III
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	49633



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OEE-V

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	57,5
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M8 x 1
Kierremerkintä	M8 x 1
Materiaalit	messinki niklattu
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Liitäntä	



WH =
screen =

Johdinvärit :
valkoinen
vaippa