




Peilistä heijastava valokenno

OER-V/OET-V



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevähvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Suojausluokka	III
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,03...0,2; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Tuntoetäisyys [mm]	< 15; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	0...70
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	5623



Peilistä heijastava valokenno

OER-V/OET-V

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	72
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M8 x 1
Kierremerkintä	M8 x 1
Materiaalit	messinki niklattu
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m; 2 x 0,14 mm ²	
Liitäntä	



1 = lähetin
 2 = vastaanotin
 Johdinvärit :
 RD = punainen
 WH = valkoinen
 screen = vaippa