


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OES-VI10M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OE0003

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevävahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Suojausluokka	III
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt


Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 1

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OES-V/10M

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	49633
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,126
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M8 x 1
Kierremerkintä		M8 x 1
Materiaalit		messinki niklattu
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Liitäntä		



RD =
screen =

Johdinvärit :
punainen
vaippa