




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OEE-V/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OE0005

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Liitäntä vahvistimiin	kyllä
Kytkevä vahvistimet	liitäntä vahvistimiin OV5012, OV0010
Suojausluokka	III
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	950

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 1

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-20...80
Suojausluokka	IP 67



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OEE-V/6M

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	49633
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M8 x 1
Kierremerkintä		M8 x 1
Materiaalit		messinki niklattu
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Liitäntä		



WH = Johdinvärit :
screen = valkoinen
 vaippa