


## Kohteesta heijastava valokenno

OFB-FPKG/6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OF5027

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Tuotteen ominaisuudet

|          |             |
|----------|-------------|
| Valolaji | infrapuna   |
| Kotelo   | kierremalli |

## Sovellutus

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
|------------------|--------------------------------|

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...36 DC |
| Virrankulutus [mA] | < 30       |
| Suojausluokka      | II         |
| Napaisuussuojaus   | kyllä      |
| Valolaji           | infrapuna  |
| Aallonpituus [nm]  | 880        |

## Lähdöt

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP                                           |
| Lähtötoiminto                                 | kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa) |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5                                           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200                                           |
| Kytkeätaajuus DC [Hz]                         | 400                                           |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä                                         |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu                                   |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä                                         |

## Tunnistusalue

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Tuntoetäisyys [mm] | < 400; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
|--------------------|----------------------------------------|

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

## Hyväksynyt / testit



|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | luokka B |



## Kohteesta heijastava valokenno

OFB-FPKG/6m

| Mekaaniset tiedot               |                                           |                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Kotelo                          | kierremalli                               |                    |
| Mitat [mm]                      | M12 x 1 / L = 60                          |                    |
| Kierremerkintä                  | M12 x 1                                   |                    |
| Materiaalit                     | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty |                    |
| Materiaali linssi               | PMMA                                      |                    |
| Näytöt / käyttöelementit        |                                           |                    |
| Näyttö                          | Tilanosoitus                              | 1 x LED, keltainen |
|                                 | käyttö                                    | 1 x LED, vihreä    |
| Tarvikkeet                      |                                           |                    |
| Toimitettavat osat              | lukkomutterit: 2                          |                    |
| Huomautuksia                    |                                           |                    |
| Pakkausyksikkö                  | 1 kpl                                     |                    |
| Sähköinen liitäntä              |                                           |                    |
| Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                                           |                    |
| Liitäntä                        |                                           |                    |



BN =                   Johdinvärit :  
 BU =                   ruskea  
 BK =                   sininen  
                           musta