


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OFE-FPKG/4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 25
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	400
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin	
Toimintaetäisyys	[m]	< 4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot



Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Kierremerkintä		M12 x 1
Materiaalit		messinki niklattu



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OFE-FPKG/4M

Materiaali linssi	PMMA
Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus käyttö
	1 x LED, keltainen 1 x LED, vihreä
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²	
Liitäntä	



BN =
BU =
BK =

Johdinvärit :
ruskea
sininen
musta



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

