



## Kohteesta heijastava valokenno

OGT-HBOA/S/6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

## Tuotteen ominaisuudet

|          |             |
|----------|-------------|
| Valolaji | infrapuna   |
| Kotelo   | kierremalli |

## Sovellutus

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
|------------------|--------------------------------|

## Sähköiset tiedot

|               |      |               |
|---------------|------|---------------|
| Taajuus AC    | [Hz] | 47...63       |
| Käyttöjännite | [V]  | 20...90 AC/DC |
| Suojausluokka |      | II            |
| Valolaji      |      | infrapuna     |
| Aallonpituus  | [nm] | 880           |

## Lähdöt


|                                           |      |                       |
|-------------------------------------------|------|-----------------------|
| Lähtötoiminto                             |      | kirkas kytkentä       |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC       | [V]  | 9,5                   |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC       | [V]  | 9,5                   |
| Minimikuormitus                           | [mA] | 10                    |
| Maks. vuotovirta                          | [mA] | 5                     |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC  | [mA] | 250                   |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC  | [mA] | 50                    |
| Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| KytKentätaajuus AC                        | [Hz] | 25                    |
| KytKentätaajuus DC                        | [Hz] | 70                    |



## Kohteesta heijastava valokenno

OGT-HBOA/S/6m

|                                            |              |                                                      |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Oikosulkusuojaus                           |              | ei                                                   |
| Ylikuormitussuojaus                        |              | ei                                                   |
| <b>Tunnistusalue</b>                       |              |                                                      |
| Tuntoetäisyys                              | [mm]         | < 100; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
| <b>Käyttöolosuhteet</b>                    |              |                                                      |
| Ympäristölämpötila                         | [°C]         | -25...80                                             |
| Suojausluokka                              |              | IP 67                                                |
| <b>Mekaaniset tiedot</b>                   |              |                                                      |
| Kotelo                                     |              | kierremalli                                          |
| Mitat                                      | [mm]         | M18 x 1                                              |
| Kierremerkintä                             |              | M18 x 1                                              |
| Materiaalit                                |              | messinki niklattu                                    |
| Materiaali linssi                          |              | lasi                                                 |
| <b>Näytöt / käyttöelementit</b>            |              |                                                      |
| Näyttö                                     | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen                                   |
| <b>Tarvikkeet</b>                          |              |                                                      |
| Toimitettavat osat                         |              | lukkomutterit: 2                                     |
| <b>Huomautuksia</b>                        |              |                                                      |
| Pakkausyksikkö                             |              | 1 kpl                                                |
| <b>Sähköinen liitäntä</b>                  |              |                                                      |
| Kaapect: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |              |                                                      |
| <b>Liitäntä</b>                            |              |                                                      |



BN =                   Johdinvärit :  
 BU =                   ruskea  
                           sininen