


Peilistä heijastava valokenno

OGR-HPKG/US-100-DPO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OG5086

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...50 DC
Virrankulutus	[mA]	16; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
KytKentätaajuus DC	[Hz]	160
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	< 3; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,1...3; (Prismapeili Ø 80 E20005)



Peilistä heijastava valokenno

OGR-HPKG/US-100-DPO

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		messinki niklattu
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

